



Dirbtuvių vežimėlis su elektrikams skirtų įrankių rinkiniu, 111 vnt. skirta 6 stalčiams, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	689505 1
GTIN	4067263129509
Produktų klasė	66H

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas dirbtuvių vežimėlis su 7 stalčiais. Stalčiuose yra **111 dalių HOLEX rinkinys elektrikams**, kurį sudaro: veržliaraktis, replės, raktas 3/8 colių ir 1/2 colių, atsuktuvai, priedai ir įrankiai, skirti izoliacijos nuėmimui, pjovimui ir užspaudimui. Viršutiniuose **5 stalčiuose** esantys įrankiai yra tiksliai priglundusiuose dvispalviuose PE kietojo putplasčio įdėkluose, todėl kiekvienas įrankis dirbtuvių vežimėlyje turi savo atskirą vietą. Likę 2 stalčiai galima komplektuoti individualiai.

Tiekimo sudėtis:

Dirbtuvių vežimėlis pilnai ištraukiamas ir su 7 stalčiais: 1 Nr. 914705 dyd. 7

Matavimo įranga ir priedai – 22 vnt.: 1× Nr. 689506 dyd. 1 kietojo putplasčio įdėklas

1× Nr. 085154 dyd. B nenuvalomas žymeklis Dura-Ink® 15

1× Nr. 096845 dyd. CLEAR Komfort apsauginiai akiniai

1× Nr. 410200 dyd. 150 slankmatis, Nonius 1/20

1× Nr. 452600 dyd. 150X100 atraminis kampainis, tikslumo klasė 2

1× Nr. 458800 dyd. HM tiesi kietlydinio ženklinimo adata

1× Nr. 461805 dyd. 300 lanksti, siaura, nerūdijanti, matinė plieninė liniuotė su skale abiejose pusėse

1× Nr. 462014 dyd. 3 ruletė su mm/colinėmis padalomis

1× Nr. 466200 dyd. 2 plastikinis sulankstomas metras

1× Nr. 467475 dyd. 250 paskirstymo spintos gulsčiukas su magnetu

1× Nr. 844525 dyd. 1F peilis kabeliui pjauti su plastikine rankena, sulankstomas

1× Nr. 845010 dyd. 10 „Experience“ nulaužiamų geležčių rinkinys, 10-ies dalių, 18 mm

1x Nr. 845039 dyd. 160 universalūs peiliai su cinko liejinio rankena, 18 mm ašmenys
 Veržliarakčių asortimentas – 22 dalies: 1x Nr. 689506 dyd. 2 kietojo putplasčio įdėklas
 1x Nr. 613333 dyd. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 24 veržliaraktis vienu atviru galu, izoliuotas
 1 x Nr. 614833 dyd. 10; 11; 13; 14; 19; 24 terkšlinis vienkilpis veržliaraktis, visiškai izoliuotas
 1 x Nr. 618203 dyd. 8; 10; 13; 14; 17; 19; 24 vienkilpis veržliaraktis, visiškai izoliuotas
 1 x Nr. 814006 dyd. 200 reguliuojamas veržliaraktis, VDE izoliuotas
 3/8, 1/2 colio galvučių rinkinys – 35 vnt.: 1x Nr. 689506 dyd. 3 kietojo putplasčio įdėklas
 1 x Nr. 637681 dyd. 3/8 perjugiama terkšlė, 3/8 colių, su išmetikliu, visiškai izoliuota
 1 x Nr. 637683 dyd. 3/8 kryžminė rankena, 3/8 colių, visiškai izoliuota
 1 x Nr. 637685 dyd. 125 ilgintuvas, 3/8 colių, visiškai izoliuotas
 1x Nr. 637687 dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 6-briaunė 3/8 colio galvutė, izoliuota
 1 x Nr. 637689 dyd. 5; 6; 8 6-briaunio atsuktuvo antgalis, 3/8 colio, visiškai izoliuotas
 1 x Nr. 643801 dyd. 1/2 perjungiamo terkšlė, 1/2 colio, izoliuota
 1 x Nr. 643803 dyd. 1/2 kryžminė rankena, 1/2 colių, visiškai izoliuota
 1 x Nr. 643805 dyd. 125 ilgintuvas, 1/2 colių, visiškai izoliuotas
 1x Nr. 643807 dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 24 6-briaunė 1/2 colio galvutė, izoliuota
 1 x Nr. 643809 dyd. 5; 6; 8; 106-briaunio atsuktuvo antgalis, 1/2 colio, izoliuotas
 Atsuktuvų rinkinys – 21 vnt.: 1x Nr. 689506 dyd. 4 kietojo putplasčio įdėklas
 1x Nr. 625780 dyd. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 atsuktuvai elektrikai, skirtas Torx®, izoliuotas
 1x Nr. 663301 dyd. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 atsuktuvai elektrikai, varžtams su įpjova, izoliuotas
 1 x Nr. 665050 dyd. 3 vieno poliaus fazės indikatorius
 1 x Nr. 668631 dyd. 0; 1; 2; 3; 4 atsuktuvai elektrikai, skirtas Phillips, visiškai izoliuotas
 Priedai – 2 vnt.: 1 x Nr. 081670 dyd. 500 magnetinis kėliklis, lankstus
 1x Nr. 473320 dyd. 9917 multimetras
 1 x ne WM002 dyd. E žaidimo kortelės, avies galva

Pastaba:

Įrankis tiekiamas be pakuotės. Sukomplektuoto dirbtuvių vežimėlio 689505 dyd. 1 pristatymas galimas tik ES.

Techninis aprašymas

Stalčių skaičius	6
Produkto rūšis	Dirbtuvių vežimėlis

Priedai

LED kišeninis prožektorius su baterijomis Spalva BLACK	081437 BLACK
--	--------------

Lankstus magnetinis laikiklis Magneto traukimo jėga 500 g	081670 500
Permanentinis žymeklis Dura-Ink® 15 Žymeklio spalva B	085154 B
Komfort apsauginiai akiniai Stiklų tamsinimas CLEAR	096845 CLEAR
Slankmatissu Nonijaus skale Nonijus 1/20 Matavimo diapazonas 150 mm	410200 150
Tiesi kietlydinio ženklinimo adata Tipas HM	458800 HM
Plieninė liniuotė, lanksti, siaura, nerūdijantimatinė, su skale abiejose pusėse Bendras ilgis 300 mm	461805 300
Ruletė su mm/colinėmis padalomis Juostos ilgis 3 m	462014 3
Plastikinė sulankstoma liniuotė Ilgis 2 m	466200 2
Gulsčiukas paskirstymo spintomssu magnetu Ilgis 250 mm	467475 250
Multimetras Prietaiso tipas 9917	473320 9917
Veržliaraktis vienu atviru galuizoliuotas Rakto dydis 10 mm	613333 10
Veržliaraktis vienu atviru galuizoliuotas Rakto dydis 11 mm	613333 11
Veržliaraktis vienu atviru galuizoliuotas Rakto dydis 13 mm	613333 13
Veržliaraktis vienu atviru galuizoliuotas Rakto dydis 14 mm	613333 14
Veržliaraktis vienu atviru galuizoliuotas Rakto dydis 17 mm	613333 17
Veržliaraktis vienu atviru galuizoliuotas Rakto dydis 19 mm	613333 19
Veržliaraktis vienu atviru galuizoliuotas Rakto dydis 24 mm	613333 24
Veržliaraktis vienu atviru galuizoliuotas Rakto dydis 8 mm	613333 8
Terkšlinis vienkilpis veržliaraktisizoliuotas Rakto dydis 10 mm	614833 10
Terkšlinis vienkilpis veržliaraktisizoliuotas Rakto dydis 11 mm	614833 11
Terkšlinis vienkilpis veržliaraktisizoliuotas Rakto dydis 13 mm	614833 13
Terkšlinis vienkilpis veržliaraktisizoliuotas Rakto dydis 14 mm	614833 14
Terkšlinis vienkilpis veržliaraktisizoliuotas Rakto dydis 19 mm	614833 19
Terkšlinis vienkilpis veržliaraktisizoliuotas Rakto dydis 24 mm	614833 24

Vienkilpis veržliaraktisizoliuotas Rakto dydis 10 mm	618203 10
Vienkilpis veržliaraktisizoliuotas Rakto dydis 13 mm	618203 13
Vienkilpis veržliaraktisizoliuotas Rakto dydis 14 mm	618203 14
Vienkilpis veržliaraktisizoliuotas Rakto dydis 17 mm	618203 17
Vienkilpis veržliaraktisizoliuotas Rakto dydis 19 mm	618203 19
Vienkilpis veržliaraktisizoliuotas Rakto dydis 24 mm	618203 24
Vienkilpis veržliaraktisizoliuotas Rakto dydis 8 mm	618203 8
Atsuktuvus elektrikams Torx®,izoliuoti Torx® profilis TX10	625780 TX10
Atsuktuvus elektrikams Torx®,izoliuoti Torx® profilis TX15	625780 TX15
Atsuktuvus elektrikams Torx®,izoliuoti Torx® profilis TX20	625780 TX20
Atsuktuvus elektrikams Torx®,izoliuoti Torx® profilis TX25	625780 TX25
Atsuktuvus elektrikams Torx®,izoliuoti Torx® profilis TX30	625780 TX30
Atsuktuvus elektrikams Torx®,izoliuoti Torx® profilis TX8	625780 TX8
Atsuktuvus elektrikams Torx®,izoliuoti Torx® profilis TX9	625780 TX9
Perjungiamo 3/8 colio terkšlė, su išmetikliuizoliuota Tipas 3/8	637681 3/8
3/8 colio skersinė rankenaizoliuota Tipas 3/8	637683 3/8
3/8 colio ilgintuvasizoliuotas Visas ilgis 125 mm	637685 125
6-briaunė 3/8 colio galvutėizoliuota Rakto dydis 10 mm	637687 10
6-briaunė 3/8 colio galvutėizoliuota Rakto dydis 11 mm	637687 11
6-briaunė 3/8 colio galvutėizoliuota Rakto dydis 12 mm	637687 12
6-briaunė 3/8 colio galvutėizoliuota Rakto dydis 13 mm	637687 13
6-briaunė 3/8 colio galvutėizoliuota Rakto dydis 14 mm	637687 14
6-briaunė 3/8 colio galvutėizoliuota Rakto dydis 15 mm	637687 15
6-briaunė 3/8 colio galvutėizoliuota Rakto dydis 16 mm	637687 16
6-briaunė 3/8 colio galvutėizoliuota Rakto dydis 17 mm	637687 17
6-briaunė 3/8 colio galvutėizoliuota Rakto dydis 18 mm	637687 18
6-briaunė 3/8 colio galvutėizoliuota Rakto dydis 19 mm	637687 19
6-briaunė 3/8 colio galvutėizoliuota Rakto dydis 8 mm	637687 8
	637689 5

3/8 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalisizoliuotas Šešiabriaunis 5 mm	
3/8 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalisizoliuotas Šešiabriaunis 6 mm	637689 6
3/8 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalisizoliuotas Šešiabriaunis 8 mm	637689 8
Perjungiamo 1/2 colio terkšlėizoliuota Tipas 1/2	643801 1/2
Skersinė 1/2 colio rankenaizoliuota Tipas 1/2	643803 1/2
1/2 colio ilgintuvasizoliuotas Visas ilgis 125 mm	643805 125
6-briaunė 1/2 colio galvutėizoliuota Rakto dydis 10 mm	643807 10
6-briaunė 1/2 colio galvutėizoliuota Rakto dydis 11 mm	643807 11
6-briaunė 1/2 colio galvutėizoliuota Rakto dydis 12 mm	643807 12
6-briaunė 1/2 colio galvutėizoliuota Rakto dydis 13 mm	643807 13
6-briaunė 1/2 colio galvutėizoliuota Rakto dydis 14 mm	643807 14
6-briaunė 1/2 colio galvutėizoliuota Rakto dydis 16 mm	643807 16
6-briaunė 1/2 colio galvutėizoliuota Rakto dydis 17 mm	643807 17
6-briaunė 1/2 colio galvutėizoliuota Rakto dydis 18 mm	643807 18
6-briaunė 1/2 colio galvutėizoliuota Rakto dydis 19 mm	643807 19
6-briaunė 1/2 colio galvutėizoliuota Rakto dydis 22 mm	643807 22
6-briaunė 1/2 colio galvutėizoliuota Rakto dydis 24 mm	643807 24
6-briaunis atsuktuvai, 1/2 colioizoliuotas Šešiabriaunis 10 mm	643809 10
6-briaunis atsuktuvai, 1/2 colioizoliuotas Šešiabriaunis 5 mm	643809 5
6-briaunis atsuktuvai, 1/2 colioizoliuotas Šešiabriaunis 6 mm	643809 6
6-briaunis atsuktuvai, 1/2 colioizoliuotas Šešiabriaunis 8 mm	643809 8
Elektriko atsuktuvai varžtams su įpjovaizoliuotas Ašmenų plotis b 10 mm	663301 10
Elektriko atsuktuvai varžtams su įpjovaizoliuotas Ašmenų plotis b 2,5 mm	663301 2,5

Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjovaizoliuotas Ašmenų plotis b 3 mm	663301 3
Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjovaizoliuotas Ašmenų plotis b 3,5 mm	663301 3,5
Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjovaizoliuotas Ašmenų plotis b 4 mm	663301 4
Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjovaizoliuotas Ašmenų plotis b 5,5 mm	663301 5,5
Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjovaizoliuotas Ašmenų plotis b 6,5 mm	663301 6,5
Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjovaizoliuotas Ašmenų plotis b 8 mm	663301 8
Vieno poliaus fazės indikatorius Ašmenų plotis 3 mm	665050 3
Elektriko atsuktuvus Phillips varžtamsizoliuotas Kryžminių įpjovų dydis 0	668631 0
Elektriko atsuktuvus Phillips varžtamsizoliuotas Kryžminių įpjovų dydis 1	668631 1
Elektriko atsuktuvus Phillips varžtamsizoliuotas Kryžminių įpjovų dydis 2	668631 2
Elektriko atsuktuvus Phillips varžtamsizoliuotas Kryžminių įpjovų dydis 3	668631 3
Elektriko atsuktuvus Phillips varžtamsizoliuotas Kryžminių įpjovų dydis 4	668631 4
Replių rinkinys, 4 vnt.izoliuotos pagal VDE Replių skaičius 4	700121 4
Vamzdinės replėsVDE izoliuotos rankenos Visas ilgis 250 mm	705746 250
Precizinis izoliacijos nuėmiklis, tolygiai reguliuojamas Laido Ø 016-08 mm	728501 016-08
Užspaudimo replės kabelių antgaliams Kai laido skerspjūvis 10 mm ²	729456 10
Mažos kabelių žirkklės Visas ilgis 160 mm	730100 160
Elektriko žirkklėsu 2K rankenomis ir laidų pjovikliu Visas ilgis 140 mm	768802 140
Reguliuojamas veržliaraktisizoliuotas pagal VDE Visas ilgis 200 mm	814006 200

Kabelių peilis su plastikine rankena, atlenkiamas Tipas 1F	844525 1F
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm „experience“ Skaičius 10	845010 10
Universalus peilis su cinko liejinio rankena 18 mm Visas ilgis 160 mm	845039 160
Dirbtuvių vežimėlis iki galo ištraukiamais stalčiais Stalčių skaičius 7	914705 7