

Garant GRIDLINE

## ESD stalčius, 20×20G, Stalčių aukštis: 200mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	972045 200
GTIN	4067263129684
Produktų klasė	9GG

### Aprašymas

#### Modelis:

100% iki galo ištraukiami stalčiai iš stabilios plieno konstrukcijos, su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. Aliumininės rankenos. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

#### Tinka:

Visi ESD korpusai 24G.

#### Spalva:

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilki, panašūs į RAL 7035, **ESD dažyti miltelinio būdu.**

#### Pastaba:

Kiekviename korpuse tik vienas stalčius, kurio priekinis aukštis yra 50 mm, tik aukščiausioje padėtyje.

### Techninis aprašymas

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Priekio aukštis	200 mm
Naudingasis gylis G	20
Naudingasis gylis	500 mm
Naudingas plotis	500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Naud. aukštis	175 mm

Naudingasis plotis G	20
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	20×20G
Produkto rūšis	Stalčius