

Garant GRIDLINE

**ESD Vario darbastalis su korpusu, aukštis 850 mm, ESD plokštė, 20×20G,
Plokštės ilgis: 1500/6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972161 1500/6
GTIN	4067263129714
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojų detalės, 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui kas 25 mm. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Su 1 pora kampo aptaisų dar didesniai stabilumui. Stalčių korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Darbo stalviršis iš 50 mm tūrinio laidumo drožlių plokštės. Viršutinė danga iš laidaus HPL sluoksnio EGB 0,8 mm. Apatinės pusės baltas sluoksnis laidas priešinga kryptimi. Aplinkui eina 3 mm antistatinis ABS apvadas. Viduje esantis plieninis vamzdis yra kaip sustiprinantis profilis.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Tiekimo sudėtis:

1 kojelių dalis, 1 pora kampo aptaisų, korpusas su stalčiais, stalviršis.

Spalva:

Korpusas ir kojų dalys šviesiai pilkos spalvos kaip RAL 7035, **dažyti ESD milteliniu būdu.**

Pastaba:

Centrinė kiaurymė įžeminimo elementui Nr. 972827 dyd.INT2W ant ESD stalviršio apatinės pusės. Įžeminimo elementą reikia užsakyti atskirai.

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontuota.

Techninis aprašymas

Stalčių bloko aukštis	800 mm
Stalčių bloko plotis	600 mm
Aukštis	850 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	700 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Darbastalio storis	50 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Gylis	750 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Darbastalio ilgis	1500 mm
Plotis	1500 mm
Serija	vario
Stalčių skaičius	6
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
ESD stalčius Stalčių aukštis 100 mm	972035 100
ESD stalčius Stalčių aukštis 125 mm	972035 125
ESD stalčius Stalčių aukštis 150 mm	972035 150
ESD stalčius Stalčių aukštis 200 mm	972035 200
ESD stalčius Stalčių aukštis 50 mm	972035 50
ESD stalčius Stalčių aukštis 75 mm	972035 75
ESD korpusas 24G, savarankiškam komplektavimui su stalčiais Korpuso aukštis 800 mm	972040 800
ESD stalviršis Plokštės ilgis 1500 mm	972160 1500
ESD apatinė dalis Aukštis 800 mm	972180 800
Kampo aptaisas Tipas 1	972195 1