



## KOMET® M03Speed precizinio ištekimo kotas, Ø Dmin: 29mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	238370 29
GTIN	4047109074620
Produktų klasė	24I

### Aprašymas

#### Modelis:

- **Dinamiškas balansavimas šliaužiklio pagalbaapdirbimui maksimaliais sūkais.**
- **Modulinis sistemos surinkimas.**
- **Tikslus reguliavimas be papildomo suspaudimo.**
- **Su ABS® jungtimi didžiausiam tvirtinimo tikslumui.**
- **Greitas pirminis sureguliojimas reguliuojant ištekimo peilį.**
- **Tikslus aušinimo skysčio padavimas tiesiai į plokštelės pjovimo briauną.**
- **Matmens nustatymas µm ribose, tikslaus nustatymo diapazone 0,25–0,6 mm Ø-yje, priklausomai nuo sūkių skaičiaus.**
- **Tikslus reguliavimo žingsnis po 0,002 mm Ø-yje.**
- **Tikslus suveikimas – be problemų galima reguliuoti ir nuskaityti be Nonijaus.**

#### Pastaba:

Papildomi peilių laikikliai, pvz., grįžtamajam apdirbimui ir su kitais kampais = 15°, 30°, 45° ir t. t., pristatomi per trumpą laiką.

Keičiamą tiltelį, plokštelės laikiklį ir keičiamas pjovimo plokšteles prašome užsakyti atskirai.

### Techninis aprašymas

Pirminis reguliavimas S	5 mm
ABS® koto Ø D <sub>s</sub>	25
Tikslus reguliavimas Ø	0,4 mm
Ratas Ø D2 apdirbimas pirmyn	26 mm
Ašmenų laikiklis	238355 29

maksimalus sūkių skaičius	40000 min <sup>-1</sup>
Mažiausias Ø D <sub>min</sub>	29
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	39,9 mm
Suklio ribos Ø	29 - 39 mm
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	Skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Grąžto panaudojimas	įkypas išėjimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

## Priedai

KOMET® plokštelės laikiklis 90°, skirtas  
M03Speedapdirbimui pirmyn Tinka M03 dydžiui 29

238355 29