

Garant GRIDLINE

Lentyna, Priekio aukštis: 25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	935160 25
GTIN	4067263125785
Produktų klasė	9GK

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno su kryžminių skersinių apačioje. Įkabinama standartinė lentyna. **Leistinoji apkrova – 150 kg.**

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

- **Lentyna gali būti naudojama ir su centriniais užraktais Nr. 935590, 935595. Gamykloje paruošiama vieta cilindrinei spynai ir įstatoma aklė.**
- **25 mm aukščio lentynų negalima montuoti su tarpinėmis ir galinėmis apdailos detalėmis.**

Techninis aprašymas

Priekio aukštis	25 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	150 kg
Lentyna	stacionariai sumontuota lentyna
Lentyna	tiesi lentyna
Paskirtis	Stelažas su stalčiais
medžiagos storis	1,2 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Plotis	1453 mm
Gylis	675 mm
Plotis G	56
Gylis G	24
Produkto rūšis	Lentyna