

Garant GRIDLINE

## Lentyna, Priekio aukštis: 25mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	935120 25
GTIN	4067263125778
Produktų klasė	9GK

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš lakštinio plieno su kryžminiu skersiniu apačioje. Įkabinama standartinė lentyna. **Leistinoji apkrova – 150 kg.**

#### Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

#### Pastaba:

- **Lentyna gali būti naudojama ir su centriniais užraktais Nr. 935590, 935595. Gamykloje paruošiama vieta cilindrinei spynai ir įstatoma aklė.**
- **25 mm aukščio lentynų negalima montuoti su tarpinėmis ir galinėmis apdailos detalėmis.**

### Techninis aprašymas

Lentyna	stacionariai sumontuota lentyna
Lentyna	tiesi lentyna
Priekio aukštis	25 mm
Paskirtis	Stelažas su stalčiais
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	150 kg
medžiagos storis	1,2 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Plotis	953 mm
Gylis	575 mm
Plotis G	36
Gylis G	20
Produkto rūšis	Lentyna