


Garant GRIDLINE

Lentyna su įpjovomis, Priekio aukštis: 100mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	935131 100
GTIN	4067263130024
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Iš lakštinio plieno su kryžminiu skersiniu apačioje. Visada reikia, kai varstomosios / stumdomosios durys montuojamos su stalčiais. Tai būtina, nes reikia 50 mm viršuje ir apačioje varstomosioms / stumdomosioms durims pritvirtinti. **Leistinoji apkrova – 200 kg.**

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

- **Lentyna gali būti naudojama ir su centriniais užraktais Nr. 935590, 935595. Gamykloje paruošiama vieta cilindrinei spynai ir įstatoma aklė.**
- **25 mm aukščio lentynų negalima montuoti su tarpinėmis ir galinėmis apdailos detalėmis.**

Techninis aprašymas

Priekio aukštis	100 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	200 kg
Paskirtis	Stelažas su stalčiais
Lentyna	stacionariai sumontuota lentyna
Lentyna	tiesi lentyna
Lentyna	lentyna su įpjovomis
medžiagos storis	1,2 mm

Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Plotis	703 mm
Gylis	675 mm
Plotis G	26
Gylis G	24
Produkto rūšis	Lentyna