

Garant GRIDLINE

Varstomų durų komplektas, Stalčiaus plotis 26G, Aukštis su rėmu: 1500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	935710 1500
GTIN	4067263130079
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Durys iš vidinės pusės sustiprintos, rakinamos stumiamąja rankena su **cilindrine spyna**. Pradinį rinkinį sudaro 2 varstomosios durelės, 2 šoniniai bėgeliai ir 2 tvirtinimo detalės. Į sekcijas už varstomų durų galima sudėti lentynas, stalčius ir ištraukiamas lentynas.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengtos milteliais**.

Pastaba:

Durys gali būti įvairaus aukščio. Kaina pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Paskirtis	Stelažas su stalčiais
Naud. aukštis	1400 mm
Rėmo gylis	80 mm
Aukštis su rėmu	1500 mm
medžiagos storis	1,2 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė

Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Stalčiaus plotis 26G
Produkto rūšis	Varstomos durys