


Garant GRIDLINE

**Lentyna su įpjovomis, Priekio aukštis: 100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	935141 100
GTIN	4067263130031
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Iš lakštinio plieno su kryžminiu skersiniu apačioje. Visada reikia, kai varstomosios / stumdomosios durys montuojamos su stalčiais. Tai būtina, nes reikia 50 mm viršuje ir apačioje varstomosioms / stumdomosioms durims pritvirtinti. **Leistinoji apkrova – 200 kg.**

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

**Pastaba:**

- **Lentyna gali būti naudojama ir su centriniais užraktais Nr. 935590, 935595. Gamykloje paruošiama vieta cilindrinei spynai ir įstatoma aklė.**
- **25 mm aukščio lentynų negalima montuoti su tarpinėmis ir galinėmis apdailos detalėmis.**

**Techninis aprašymas**

Lentyna	stacionariai sumontuota lentyna
Lentyna	tiesi lentyna
Lentyna	lentyna su įpjovomis
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	200 kg
Priekio aukštis	100 mm
Paskirtis	Stelažas su stalčiais
medžiagos storis	1,2 mm

Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Plotis	953 mm
Gylis	675 mm
Plotis G	36
Gylis G	24
Produkto rūšis	Lentyna