


Garant GRIDLINE

Lentyna su įpjovomis, Priekio aukštis: 25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	935161 25
GTIN	4067263130048
Produktų klasė	9GK

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno su kryžminiu skersiniu apačioje. Įkabinama standartinė lentyna. **Leistinoji apkrova – 150 kg.**

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

- **Lentyna gali būti naudojama ir su centriniais užraktais Nr. 935590, 935595. Gamykloje paruošiama vieta cilindrinei spynai ir įstatoma aklė.**
- **25 mm aukščio lentynų negalima montuoti su tarpinėmis ir galinėmis apdailos detalėmis.**

Techninis aprašymas

Paskirtis	Stelažas su stalčiais
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	150 kg
Priekio aukštis	25 mm
Lentyna	stacionariai sumontuota lentyna
Lentyna	tiesi lentyna
Lentyna	lentyna su įpjovomis
medžiagos storis	1,2 mm

Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Plotis	1453 mm
Gylis	675 mm
Plotis G	56
Gylis G	24
Produkto rūšis	Lentyna