


**KOMET® tikslaus ištekinimo galvutė M302, Tipas: 20**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	238310 20
GTIN	4047109082366
Produktų klasė	24J

**Aprašymas**
**Modelis:**

Atitinka: Nr. 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425 , 268878 P25M ir 268878 BK8425 .

**Pastaba:**

**Naudoti su tinkamu precizinio ištekinimo kotu B301.** Tinka keičiamos pjovimo plokštelės W30 kairinės ir W30/W57 neutralaus modelio.

**Techninis aprašymas**

Tinka tikslaus ištekinimo galvutė Nr. 238301	39; 44
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TO. X 06T1..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239653 6IP
Pirminis reguliavimas S	3,5 mm
Išorinis $\varnothing D_1$	12 mm
Naudingasis ilgis $L_1$	37,5 mm
Produkto rūšis	Suklio įrankis

---

**Priedai**

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP

674252 6IP

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu  
Visas ilgis 50 mm

659874 50

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP

239653 6IP