

Garant**Atsuktuvų rinkinys su keičiamais antgaliais, Atsuktuvų skaičius: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

667533 10

GTIN

4067263129929

Produktų klasė

61F

Aprašymas**Modelis:**

Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti **Haptoprene** paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sukio momentus.

Geležtės iš chromo vanadžio specialaus lydinio, maksimalaus kiekio ir plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas. Juodi, tikslių matmenų galai.

Turinys:

Geležtės skirtos Schlitz: 0,8×4 / 0,6×3,5 mm; 1,2×6 / 1×5 mm

Geležtė Phillips varžtams: dyd. 1 / dyd. 2

Geležtė skirta Pozidriv: dyd. 1 / dyd. 2

Geležtės Torx® varžtams: TX10 / TX15; TX20 / TX25

Geležtės šešiakampiams: 2,5 / 3 mm; 4 / 5 mm

Antgalių laikiklis: 1 vnt.

2K rankena: 1 vnt.

Tiekimo sudėtis:

Su tekstiliniu suvyniojamu dėklu.

Techninis aprašymas

Perdavos profilis

Plokščias atsuktuvus

Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvas
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvas
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Dalių skaičius	10
Rankenos medžiaga	2K-Haptoprene
Pasukamas dangtelis	ne
Terkšlės funkcija	ne
su plėstuvo geležte	ne
Teleskopinė rankena	ne
Produkto rūšis	Atsuktuvas