

**KOMET® tikslaus ištekinimo galvutė M302, Tipas: 30****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	238310 30
GTIN	4047109082373
Produktų klasė	24J

Aprašymas**Modelis:**

Atitinka: Nr. 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 ir 268887 K10.

Pastaba:

Naudoti su tinkamu precizinio ištekinimo kotu B301. Tinka keičiamos pjovimo plokštelės W30 kairinės ir W30/W57 neutralaus modelio.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239653 8IP3
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TO. X 0902..
Tinka tikslaus ištekinimo galvutė Nr. 238301	47; 56
Pirminis reguliavimas S	5 mm
Išorinis $\varnothing D_1$	16 mm
Naudingasis ilgis L_1	45 mm
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP

674252 8IP

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP3

239653 8IP3

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu
Visas ilgis 50 mm

659874 50