


**TNGA 160408, KBN25M, Tipas: MET**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	255662 MET
GTIN	4960664507597
Produktų klasė	25H

**Aprašymas**
**Modelis:**

**MEGACOAT** dengtos CBN keičiamos plokštelės. MultiEdge Tough; kiekviena plokštelė su 2 arba 3 pjovimo briaunomis su specialia nuožula optimaliam pertraukiamam pjovimui.

Kietlydinys: KBN25M

Pjovimo briaunų forma: MET

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 0,3 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 180 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma $f$	0,1 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 180 m/min
Pjovimo briaunų forma	MET

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 0,3 mm
Kietlydinys	KBN25M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	CBN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNGA 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	KBN25M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
nepatraukiamas	ribotai tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	ribotai tinka		
sausasis	tinka		