


**Garant****CCGT 09T302L, Rūšis: HB7015**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	237697 HB7015
GTIN	4045197699855
Produktų klasė	21F

## Aprašymas

### Modelis:

Pagaląstos keičiamos plokštelės užtikrina **kontroliuojamą drožlės laužimą**, kai tiksliai gręžiama turint mažą matmenų užlaidą.

Kietlydinys: HB7015

Drožlialaužis: SS

Pastūma f: 0,05 - 0,2 mm/aps,

## Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Drožlialaužis	SS
Kampo spindulys	0,2 mm
Kietlydinys	HB7015
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 09T302L
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės tiksliajam sukliui

