

**KOMET® tikslaus ištekinimo galvutė M302, Tipas: 50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	238310 50
GTIN	4047109082397
Produktų klasė	24J

**Aprašymas****Modelis:**

Atitinka: Nr. 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M ir 268888 BK8425.

**Pastaba:**

**Naudoti su tinkamu precizinio ištekinimo kotu B301.** Tinka keičiamos pjovimo plokštelės W30 kairinės ir W30/W57 neutralaus modelio.

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239653 10IP
Tinka tikslaus ištekinimo galvutė Nr. 238301	79; 93
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TO. X 1403..
Pirminis reguliavimas S	8 mm
Išorinis $\varnothing D_1$	25 mm
Naudingasis ilgis $L_1$	77,5 mm
Produkto rūšis	Suklio įrankis

---

**Priedai**

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 10IP	239653 10IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm	211750 2,8
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP