

Garant**VNGA 160408, KB7205, Pritaikymo sritis: HART****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	255761 HART
GTIN	4045197511638
Produktų klasė	21H

Aprašymas**Modelis:**

Aukštos kokybės, karščiui atsparios keraminės plokštelės, patikimam ir efektyviam sunkiai apdirbamų ir kietų medžiagų apdirbimui.

KB 7205: dengta aliuminio oksido ir titano karbido keramika kietų medžiagų iki 68 HRC apdirbimui.

Kietlydinys: KB7205

Pjovimo briaunų forma: 0,2 mm × 25°

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 0,9 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,15 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pritaikymo sritys	KIETAS
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 0,9 mm
Pastūma f	0,05 - 0,15 mm/aps,

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo briaunų forma	0,2 mm × 25°
Kietlydinys	KB7205
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Keramika
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VNGA 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto pavadinimo požymis	KB7205
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka	250 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	210 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	180 m/min	H
Ketus (G)	ribotai tinka	250 m/min	K
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		