

**KOMET® tikslaus ištekinimo galvutė M302, Tipas: 60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	238310 60
GTIN	4047109082403
Produktų klasė	24J

Aprašymas**Modelis:**

Atitinka: Nr. 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M ir 268888 BK8425.

Pastaba:

Naudoti su tinkamu precizinio ištekinimo kotu B301. Tinka keičiamos pjovimo plokštelės W30 kairinės ir W30/W57 neutralaus modelio.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239653 10IP
Tinka tikslaus ištekinimo galvutė Nr. 238301	100; 120
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TO. X 1403..
Pirminis reguliavimas S	11 mm
Išorinis $\varnothing D_1$	32 mm
Naudingasis ilgis L_1	97 mm
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 10IP	239653 10IP
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm	211750 2,8