



WNGA 080408, KBN35M, Tipas: ME

Užsakymo data

Užsakymo numeris	255691 ME
GTIN	4960664544882
Produktų klasė	25H

Aprašymas
Modelis:

MEGACOAT dengtos CBN keičiamos plokštelės. MultiEdge; kiekviena plokštelė su 2 arba 3 pjovimo briaunomis.

Kietlydinys: KBN35M

Pjovimo briaunų forma: ME

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,2 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,1 - 0,2 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 200 m/min
Pjovimo briaunų forma	ME

Kietlydinys	KBN35M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnusias apdirbimas
Ašmenys	CBN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNGA 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	KBN35M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
pertraukiamas	tinka		
sausasis	tinka		