

**Garant****SNGA 120408, KB7205, Pritaikymo sritis: HART****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	255729 HART
GTIN	4045197511539
Produktų klasė	21H

**Aprašymas****Modelis:**

Aukštos kokybės, karščiui atsparios keraminės plokštelės, patikimam ir efektyviam sunkiai apdirbamų ir kietų medžiagų apdirbimui.

**KB 7205:** dengta aliuminio oksido ir titano karbido keramika kietų medžiagų iki 68 HRC apdirbimui.

Kampo spindulys: 0,8 mm

Kietlydinys: KB7205

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 0,9 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/aps,

Pjovimo briaunų forma: 0,2 mm × 25°

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pritaikymo sritis	KIETAS
Pastūma $f$	0,05 - 0,15 mm/aps,

Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 0,9 mm
Pjovimo briaunų forma	0,2 mm × 25°
Kietlydinys	KB7205
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Keramika
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNGA 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto pavadinimo požymis	KB7205
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka	250 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	210 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	180 m/min	H
Ketus (G)	ribotai tinka	250 m/min	K
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		