



Ličio jonų akumulatoriai įkraunamas, Tipas: AA2000



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081568 AA2000
GTIN	4013674193974
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės ANSMANN ličio baterija mikro AA su apsaugine plokšte Safety-Board, užtikrinančia saugumą, ir integruotu C tipo įkrovimo lizdu.

Integruota apsauginė plokštė apsaugo nuo perkrovos, trumpojo jungimo ir iškrovos. Lengva įkrauti naudojant plačiai prieinamą C tipo įkrovimo laidą. Kaip maitinimo šaltinis gali būti naudojamas kompiuteris, išorinė baterija arba USB maitinimo blokas (5V). Akumuliatorių taip pat galima įkrauti ličio įkrovikliu (maks. 2,6 A įkrovimo srovė). Įkrovimo lygio šviesos diodų rodmuo ties teigiamu poliumi. Įkrovimo metu mirksi raudona spalva. Jei akumuliatorius visiškai įkrautas, lemputė nuolat švies raudonai. Maks. nuolatinė iškrovos srovė 0,5 A, energijos kiekis 0,74 Wh.

Tiekimo sudėtis:

4 x Mignon AA Li-Ion akumulatoriai Tipas 2000 + 4-in-1 C tipo kabelis.

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus talpa	1800 mAh
įkraunamas	taip
Akumuliatoriaus rūšis	Mignon, AA

cheminė sudėtis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	4
Akumuliatoriaus įtampa	1,5 V
Tarptautinis dydis	LR6
Produkto rūšis	akumuliatorinis