



Ličio jonų akumulatoriai įkraunamas, Tipas: AAA500



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081568 AAA500
GTIN	4013674193967
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės ANSMANN ličio baterija mikro AAA su apsaugine plokšte Safety-Board, užtikrinančia saugumą, ir integruotu C tipo įkrovimo lizdu. Integruota apsauginė plokštė apsaugo nuo perkrovos, trumpojo jungimo ir iškrovos. Lengva įkrauti naudojant plačiai prieinamą C tipo įkrovimo laidą. Kaip maitinimo šaltinis gali būti naudojamas kompiuteris, išorinė baterija arba USB maitinimo blokas (5V). Akumuliatorių taip pat galima įkrauti ličio įkrovikliu (maks. 2,6 A įkrovimo srovė). Įkrovimo lygio šviesos diodų rodmuo ties teigiamu poliumi. Įkrovimo metu mirksi raudona spalva. Jei akumuliatorius visiškai įkrautas, lemputė nuolat švies raudonai. Maks. nuolatinė iškrovos srovė 2 A, energijos kiekis 3,26 Wh.

Tiekimo sudėtis:

4 x mikro AAA Li-Ion akumulatoriai Tipas 500 + 4-in-1 C tipo kabelis.

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus įtampa	1,5 V
įkraunamas	taip
cheminė sudėtis	Ličio jonai

Akumulatoriaus rūšis	Micro, AAA
Akumulatoriaus talpa	400 mAh
Akumuliatorių kiekis	4
Tarptautinis dydis	LR3
Produkto rūšis	akumulatorinis