


**WNGA 080408, KBN35M, Tipas: MET**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	255691 MET
GTIN	4960664544912
Produktų klasė	25H

**Aprašymas**
**Modelis:**

**MEGACOAT** dengtos CBN keičiamos plokštelės. MultiEdge Tough; kiekviena plokštelė su 2 arba 3 pjovimo briaunomis su specialia nuožula optimaliam pertraukiamam pjovimui.

Kietlydinys: KBN35M

Pjovimo briaunų forma: MET

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 0,3 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 180 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo briaunų forma	MET
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 0,3 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 180 m/min
Pastūma $f$	0,1 - 0,2 mm/aps,

Kietlydinys	KBN35M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnusias apdirbimas
Ašmenys	CBN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNGA 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	KBN35M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
pertraukiamas	tinka		
sausasis	tinka		