

Garant GRIDLINE

Ištraukiama dalis prekėms pakabinti 200 kg, 26×24G, Tipas: 90**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	998263 90
GTIN	4067263136040
Produktų klasė	91R

Aprašymas**Modelis:**

Ištraukimas su **100 % visišku ištraukimu ir diferencialiniu ištraukimu**. Priekyje atvira, apvalkalo aukštis iš šonų 46 mm, įstatymo aukštis 100 mm. Su 5 skersiniais vamzdžiais. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka.

Tinka:

Stalčių lentynų sistema, konteinerių įranga.

Tiekimo sudėtis:

Pilnas ištraukimas kartu su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dengtas miltelinu būdu**.

Pastaba:

Nesuderinama su 93 grupės įrankių spintelėmis, galima montuoti tik į stalčių lentynų sistemas.

Techninis aprašymas

Paskirtis	Konteinerių įranga
Naudingasis plotis G	26
Naudingasis gylis G	24
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Montavimo aukštis	90 mm
Stalčių naudingasis gylis G	26×24
Svoris	32 kg

Bendra keliamoji galia	200 kg
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26×24G
Naudingas plotis	650 mm
Naudingasis gylis	600 mm
Produkto rūšis	Ištraukiama lentyna