



## KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 3xD, Ø DC m7: 29mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	235502 29
GTIN	4047109024502
Produktų klasė	24P

### Aprašymas

#### Modelis:

#### Su kombinuotu kotu

- Optimizuoti aušinimo kanalai saugiam drožlių pašalinimui.
- Viršūnės kampas 174° suformuoja beveik lygų kiaurymės dugną.

#### Paskirtis:

- Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje.
- Sunkioms gręžimo sąlygoms (valcavimo nelygumai, liejinio defektai, pertraukiamas gręžimas).
- Kiaurymėms su tolerancija  $\pm 0,2$  mm.

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

#### Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

#### Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

### Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 090408 32-..
Koto Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	87 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Koto ilgis L <sub>s</sub>	60 mm

Serija	KUB Quatron®
Nominalus $\varnothing$ D	29
Bendras ilgis L	171 mm
Iškyšos ilgis L <sub>A</sub>	111 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	3×D
Kotas	DIN 6535 HE, DIN 6595
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	Skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	Išėmos
Grąžto panaudojimas	įkypas išėjimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm	211750 2,8
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 15IP1	239652 15IP1