

 KOMET**KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 3xD, Ø DC m7: 29,5mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 235502 29,5 |
| GTIN | 4047109024687 |
| Produktų klasė | 24P |

Aprašymas**Modelis:****Su kombinuotu kotu**

- Optimizuoti aušinimo kanalai saugiam drožlių pašalinimui.
- Viršūnės kampas 174° suformuoja beveik lygų kiaurymės dugną.

Paskirtis:

- Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje.
- Sunkioms gręžimo sąlygoms (valcavimo nelygumai, liejinio defektai, pertraukiamas gręžimas).
- Kiaurymėms su tolerancija $\pm 0,2$ mm.

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-----------------------|
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOEX 090408 32-.. |
| Naudingasis ilgis L_1 | 90 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 |
| Koto Ø D_s | 32 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Koto ilgis L_s | 60 mm |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Serija | KUB Quatron® |
| Nominalus Ø D | 29,5 |
| Bendras ilgis L | 174 mm |
| Iškyšos ilgis L _A | 114 mm |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D |
| Kotas | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Grąžto panaudojimas | Centravimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas |
| Grąžto panaudojimas | įkypas pragręžimas |
| Grąžto panaudojimas | Skersinis gręžimas |
| Grąžto panaudojimas | Gręžimas paketais |
| Grąžto panaudojimas | Išėmos |
| Grąžto panaudojimas | įkypas išėjimas |
| Grąžto panaudojimas | išgaubtas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

Priedai

| | |
|---|--------------|
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 15IP1 | 239652 15IP1 |
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP | 674252 15IP |