



KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 2×D, Ø DC m7: 39mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	235500 39
GTIN	4047109026360
Produktų klasė	24P

Aprašymas

Modelis:

Su kombinuotu kotu

- Optimizuoti aušinimo kanalai saugiam drožlių pašalinimui.
- Viršūnės kampas 174° suformuoja beveik lygų kiaurymės dugną.

Paskirtis:

- Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje.
- Sunkioms gręžimo sąlygoms (valcavimo nelygumai, liejinio defektai, pertraukiamas gręžimas).
- Kiaurymėms su tolerancija $\pm 0,2$ mm.

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Iškyšos ilgis L_A : 117 mm

Koto Ø D_s : 32 mm

Koto ilgis L_s : 60 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: SOEX 120508 44-..

Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys: 239652 20IP (6,3 Nm)

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L_1	78 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 120508 44-..
Koto $\varnothing D_s$	32 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys	239652 20IP (6,3 Nm)
Koto ilgis L_s	60 mm
Serija	KUB Quatron®
Nominalus $\varnothing D$	39
Bendras ilgis L	177 mm
Iškyšos ilgis L_A	117 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	2×D
Kotas	DIN 6535 HE, DIN 6595
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	Skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	Išėmos
Grąžto panaudojimas	įkypas išėjimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, kotas E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP	239652 20IP

