



Dinamometrinis atsuktuvas su 1/4 colių antgalių laikikliu, su skale, automatiškai atsilaivinant, Maksimalus sukimo momentas: 600cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659985 600
GTIN	4000896260065
Produktų klasė	630

Aprašymas

Modelis:

- Lengvai įskaitomas dėl didelio, aiškaus ekrano.
- Trumpas 36° paleidimo kelias su aiškiai girdimu signalu.
- Antgalių laikiklis (1/4 colių - D 6,3 / F 6,3) su fiksatoriumi – greitas antgalių keitimas viena ranka.
- „Terkšlės funkcija“ su laisvosios eigos mechanizmu, perjungiama dešininė · kairinė · fiksuota · leidžia greitai dirbti nuolat stebint ir prireikus priveržiant važtus net siaurose erdvėse
- Paleidimo mechanizmas iš legiruotojo įrankių plieno - atsparus dilimui.
- Perkrovos sankaba („Slipper“) užkerta kelią verčių viršijimui.
- Iš spynos simbolių lengvai atpažįstama užrakinimo būseną.
- 2K sistema iš aukštos kokybės, stiklo pluoštu sustiprinto plastiko ir minkštesnių TPE rankenų.
- Sukant „kairėn“ galima atsukti be sukimo jėgos apribojimo.
- „Made in Germany“

Su T formos rankena.

Funkcija:

Pasiekus nustatytą momentą, atsuktuvas aiškiai spragteli ir yra iškart vėl pasiruošęs darbui.

Standartas:

Sertifikuota pagal **DIN EN ISO 6789**.

Tikslumas:

±6 %.

Techninis aprašymas

Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	cNm
maksimalus sukimo momentas	600 cNm
Feedback	ryškus
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Indikatorius	analoginis
Skalės padalijimas, 1 padala =	10 cNm
Sūkių momento ribos	100 - 600 cNm
Bendras ilgis L	198 mm
Sūkių momento ribos	1 - 6 Nm
Matavimo prietaisai	mechaninis
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Antgalių laikiklis	D 6,3
Antgalių laikiklis	F 6,3
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Duomenys protokoluojami	ne
Kalibravimas	O1
Suveikimo signalas	jutiklinis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Norma	DIN EN ISO 6789
Nustatytas užveržimo momentas	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/659985-600>
