



Dinamometrinis atsuktuvas su 1/4 colių antgalių laikikliu, su skale, automatiškai atsilaivinant, Maksimalus sukimo momentas: 30cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659985 30
GTIN	4000896260027
Produktų klasė	630

Aprašymas

Modelis:

- Lengvai įskaitomas dėl didelio, aiškaus ekrano.
- Trumpas 36° paleidimo kelias su aiškiai girdimu signalu.
- Antgalių laikiklis (1/4 colių - D 6,3 / F 6,3) su fiksatoriumi – greitas antgalių keitimas viena ranka.
- „Terkšlės funkcija“ su laisvosios eigos mechanizmu, perjungiama dešininė • kairinė • fiksuota • leidžia greitai dirbti nuolat stebint ir prireikus priveržiant važtus net siaurose erdvėse
- Paleidimo mechanizmas iš legiruotojo įrankių plieno - atsparus dilimui.
- Perkrovos sankaba („Slipper“) užkerta kelią verčių viršijimui.
- Iš spynos simbolių lengvai atpažįstama užrakinimo būseną.

Standartas:

Sertifikuota pagal DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

±6 %.

Techninis aprašymas

Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
Indikatorius	analoginis
Sūkių momento ribos	2 - 30 cNm
Suveikimo signalas	jutiklinis

Duomenys protokoluojami	ne
Kalibravimas	O1
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Sūkių momento ribos	0,02 - 0,3 Nm
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Skalės padalijimas, 1 padala =	0,2 cNm
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	ryškus
Matavimo prietaisai	mechaninis
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Antgalių laikiklis	D 6,3
Antgalių laikiklis	F 6,3
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Bendras ilgis L	196 mm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	cNm
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Nustatytas užveržimo momentas	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/659985-30>