



Dinamometrinis atsuktuvas su 1/4 colių antgalių laikikliu, su skale, automatiškai atsilaisvinantis, Maksimalus sukimo momentas: 1000cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659985 1000
GTIN	4000896260089
Produktų klasė	630

Aprašymas

Modelis:

- Lengvai įskaitomas dėl didelio, aiškaus ekrano.
- Trumpas 36° paleidimo kelias su aiškiai girdimu signalu.
- Antgalių laikiklis (1/4 colių - D 6,3 / F 6,3) su fiksatoriumi – greitas antgalių keitimas viena ranka.
- „Terkšlės funkcija“ su laisvosios eigos mechanizmu, perjungiama dešininė · kairinė · fiksuota · leidžia greitai dirbti nuolat stebint ir prireikus priveržiant važtus net siaurose erdvėse
- Paleidimo mechanizmas iš legiruotojo įrankių plieno - atsparus dilimui.
- Perkrovos sankaba („Slipper“) užkerta kelią verčių viršijimui.
- Iš spynos simbolių lengvai atpažįstama užrakinimo būseną.
- 2K sistema iš aukštos kokybės, stiklo pluoštu sustiprinto plastiko ir minkštesnių TPE rankenų.
- Sukant „kairėn“ galima atsukti be sukimo jėgos apribojimo.
- „Made in Germany“

Su T formos rankena.

Funkcija:

Pasiekus nustatytą momentą, atsuktuvas aiškiai spragteli ir yra iškart vėl pasiruošęs darbui.

Standartas:

Sertifikuota pagal **DIN EN ISO 6789**.

Tikslumas:

±6 %.

Techninis aprašymas

Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
Feedback	ryškus
Norma	DIN EN ISO 6789
Indikatorius	analoginis
Duomenys protokoluojami	ne
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Suveikimo signalas	jutiklinis
Antgalių laikiklis	D 6,3
Antgalių laikiklis	F 6,3
Skalės padalijimas, 1 padala =	10 cNm
Matavimo prietaisai	mechaninis
Bendras ilgis L	198 mm
maksimalus sukimo momentas	1000 cNm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	cNm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Sūkių momento ribos	400 - 1000 cNm
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Kalibravimas	O1
Sūkių momento ribos	4 - 10 Nm
Nustatytas užveržimo momentas	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/659985-1000>
