



Šlifavimo diskas CC-GRIND#View SGP STEELOX, Tipas: 125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	566363 125
GTIN	4007220494189
Produktų klasė	550

Aprašymas

Modelis:

Rupus šlifavimo diskas su integruota **stiklo pluošto plokšte**.

Paskirtis:

Kietų ir nelygių paviršių bei briaunų šlifavimui.

Ekonomiška alternatyva rupiojo šlifavimo diskams, **žymiai mažiau kaista, žemas triukšmo ir vibracijos lygis, susidaro mažiau dulkių.**

Išlaikykite mažą posvyrio kampą, pasirinkite tinkamos galios variklį (>1200 W).

Apdirbama medžiaga:

Apdirbamoji medžiaga:

Legiruoti plienai

Nerūdijantysis plienas (INOX)

Plienas

Įrankių plienai

Mediena

Techninis aprašymas

DiskoØ	125 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm

Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chlo ro dalis	< 0,1 %
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
rekomenduojamas posvyrio kampas	5-15 laipsniai
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Padėčių skaičius	1
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	ribotai tinka		
sausasis	tinka		