

 KOMET

KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 2xD, Ø DC m7: 44mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	235500 44
GTIN	
Produktų klasė	24P

Aprašymas
Modelis:
Su kombinuotu kotu

- Optimizuoti aušinimo kanalai saugiam drožlių pašalinimui.
- Viršūnės kampas 174° suformuoja beveik lygų kiaurymės dugną.

Paskirtis:

- Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje.
- Sunkioms gręžimo sąlygoms (valcavimo nelygumai, liejinio defektai, pertraukiamas gręžimas).
- Kiaurymėms su tolerancija $\pm 0,2$ mm.

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 20IP (6,3 Nm)
Naudingasis ilgis L ₁	88 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 120508 44-..
Koto ilgis L _s	60 mm

Serija	KUB Quatron®
Nominalus Ø D	44
Bendras ilgis L	187 mm
Iškyšos ilgis L _A	127 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	2×D
Kotas	DIN 6535 HE, DIN 6595
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	Skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	Išėmos
Grąžto panaudojimas	įkypas išėjimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP	239652 20IP
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50