

 KOMET**KOMET® keičiamas tiltelis, skirtas M03Speed, Ø Dmin: 38mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	238372 38
GTIN	4047109079786
Produktų klasė	24I

Techninis aprašymas

Pirminis reguliavimas S	6,5 mm
Ratas Ø D2 apdirbimas pirmyn	Ø-3,2 mm
maksimalus sūkių skaičius	31000 min ⁻¹
Mažiausias Ø D _{min}	38
Aukštis H	17,5 mm
Ašmenų laikiklis	238374 38-50
Suklio ribos Ø	38 - 51 mm
Tikslaus reguliavimo galvutė	238370 38
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Priedai

KOMET® plokštelės laikiklis 90°, skirtas
M03Speedapdirbimui pirmyn Tinka M03 dydžiui 38-50

238374 38-50

KOMET® M03Speed precizinio ištekimo kotas Ø Dmin 38
mm

238370 38