



KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 3xD, Ø DC m7: 40mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 235502 40 |
| GTIN | 4047109026513 |
| Produktų klasė | 24P |

Aprašymas

Modelis:

Su kombinuotu kotu

- Optimizuoti aušinimo kanalai saugiam drožlių pašalinimui.
- Viršūnės kampas 174° suformuoja beveik lygų kiaurymės dugną.

Paskirtis:

- Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje.
- Sunkioms gręžimo sąlygoms (valcavimo nelygumai, liejinio defektai, pertraukiamas gręžimas).
- Kiaurymėms su tolerancija $\pm 0,2$ mm.

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|--|----------------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 |
| Koto Ø D _s | 32 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOEX 120508 44-.. |
| Naudingasis ilgis L ₁ | 120 mm |
| Koto ilgis L _s | 60 mm |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Serija | KUB Quatron® |
| Nominalus Ø D | 40 |
| Bendras ilgis L | 219 mm |
| Iškyšos ilgis L _A | 159 mm |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D |
| Kotas | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Grąžto panaudojimas | Centravimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas |
| Grąžto panaudojimas | įkypas pragręžimas |
| Grąžto panaudojimas | Skersinis gręžimas |
| Grąžto panaudojimas | Gręžimas paketais |
| Grąžto panaudojimas | Išėmos |
| Grąžto panaudojimas | įkypas išėjimas |
| Grąžto panaudojimas | išgaubtas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP | 239652 20IP |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659906 1600 |
| 8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm | 659874 50 |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP | 674252 20IP |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659957 1600 |