


**KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 3×D, Ø DC m7: 15mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	235505 15
GTIN	4047109090705
Produktų klasė	24P

**Aprašymas**
**Modelis:**
**Su ABS® kotu**
**Paskirtis:**

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

**Tiekimo sudėtis:**

Yra užveržimo varžtai (be pjovimo plokštelių).

**Pastaba:**

 Naudoti tik **stacionariose** staklėse.

**Gręžimas su išnešimu iš ašies iki  $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , pvz.: su ekscentrinio reguliavimo įrenginiu Nr. 239010 – 239012.

 Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ .

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 050204 13-..
Naudingasis ilgis $L_1$	45 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 6IP1 (0,6 Nm)
ABS® koto Ø $D_s$	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Serija	KUB Quatron®

Nominalus $\varnothing$ D	15
Coliniamas $\varnothing$	19/32 in
Bendras ilgis L	111 mm
Iškyšos ilgis L <sub>A</sub>	80 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	3×D
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	Išėmos
Grąžto panaudojimas	Įkypas išėjimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Grąžto panaudojimas	Įkypas pragręžimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

## Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP1	239652 6IP1
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,6 Nm	211750 0,6