

**KOMET® keičiamas tiltelis, skirtas M03Speed, Ø Dmin: 50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	238372 50
GTIN	4047109079793
Produktų klasė	24I

Techninis aprašymas

Aukštis H	17,5 mm
Mažiausias Ø D _{min}	50
Ašmenų laikiklis	238374 38-50
Pirminis reguliavimas S	6,5 mm
Suklio ribos Ø	50 - 63 mm
Ratas Ø D2 apdirbimas pirmyn	Ø-3,5 mm
maksimalus sūkių skaičius	24000 min ⁻¹
Tikslaus reguliavimo galvutė	238370 38
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Priedai

KOMET® M03Speed precizinio ištekimo kotas Ø Dmin 38 mm

238370 38

KOMET® plokštelės laikiklis 90°, skirtas M03Speedapdirbimui pirmyn Tinka M03 dydžiui 38-50

238374 38-50