


KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 3×D, Ø DC m7: 16mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	235505 16
GTIN	4047109025950
Produktų klasė	24P

Aprašymas
Modelis:
Su ABS® kotu
Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be pjovimo plokštelių).

Pastaba:

 Naudoti tik **stacionariose** staklėse.

Gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$, pvz.: su ekscentrinu reguliavimo įrenginiu Nr. 239010 – 239012.

 Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$.

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 050204 13-..
Naudingasis ilgis L_1	48 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
ABS® koto Ø D_s	50 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Serija	KUB Quatron®

Nominalus \varnothing D	16
Bendras ilgis L	114 mm
Iškyšos ilgis L _A	83 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	3×D
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	Išėmos
Grąžto panaudojimas	įkypas išėjimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Grąžto panaudojimas	įkypas pragręžimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP1	239652 6IP1