


KOMET
KOMET® įspraustinė su ekscentrinu reguliavimu, SK 40, ABS® Ø d: 63mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris

239010 63

GTIN

Produktų klasė

29W

Aprašymas
Modelis:

· **Reguliavimo ribos $\pm 0,25$ mm Ø-e. 1 padala atitinka 0,02 mm Ø-e.**

Paskirtis:

Tiksliam ištekimo įrankių nustatymui.

Tiekimo sudėtis:

Parduodama kartu su tarpine ir perstatymo rinkiniu formai AD.

Pastaba:

Daugiau įspraustinių su ABS® jungtimi reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis A	90 mm
ABS® koto Ø D _s	63 mm
Laikiklis	SK 40
Kotas	ABS
Laikiklio norma	DIN 69871
Forma	ADB
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	ABS griebtuvas

