

 KOMET**KOMET® įspraustinė su ekscentrinu reguliavimu, SK 50, ABS® Ø d: 50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	239012 50
GTIN	4047109045231
Produktų klasė	29W

Aprašymas**Modelis:**

· Reguliavimo ribos $\pm 0,25$ mm Ø-e. 1 padala atitinka 0,02 mm Ø-e.

Paskirtis:

Tiksliam ištekimo įrankių nustatymui.

Tiekimo sudėtis:

Parduodama kartu su tarpine ir perstatymo rinkiniu formai AD.

Pastaba:

Daugiau įspraustinių su ABS® jungtimi reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis A	60 mm
ABS® koto Ø D _s	50 mm
Laikiklis	SK 50
Kotas	ABS
Laikiklio norma	DIN 69871
Forma	ADB
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	ABS griebtuvas

