

**KOMET® įspraustinė, HSK-A 63, ABS® Ø d: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	239020 25
GTIN	4047109038806
Produktų klasė	29W

Aprašymas**Modelis:**

- Griebtuvas subalansuotas Q 6,3 prie 10000 1/min.
- Su vidiniu aušinimu.

Standartas:**DIN 69893****Pastaba:**

Daugiau įspraustinių su ABS® jungtimi reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis A	50 mm
ABS® koto Ø D _s	25 mm
Danties ilgis L ₁	24 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Kotas	ABS
Laikiklio norma	DIN 69893
Vidinis aušinimas	taip
Išorinis Ø d ₁	63 mm
Produkto rūšis	ABS griebtuvas

