

 **KOMET**

**KOMET® plokštelės laikiklis 90°, skirtas M03Speed apdirbimui pirmyn, Tinka M03 dydžiui: 38-50**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	238374 38-50
GTIN	4047109024847
Produktų klasė	24I

### Aprašymas

**Pastaba:**

Tinka naudoti tik kartu su keičiamu tilteliu Nr. 238372.

Iškyšos ilgis L<sub>1</sub>: 81 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: TOHX 06T1..

Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys: 239653 6IP1

Keičiamas tiltelis: 238372 38; 50

### Techninis aprašymas

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TOHX 06T1..
tinka dydžiui M03	38–50
Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys	239653 6IP1
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	81 mm
Keičiamas tiltelis	238372 38; 50
Produkto rūšis	Suklio įrankis

### Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP1

239653 6IP1