



KOMET® M03Speed precizinio ištekimo kotas, Ø Dmin: 38mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	238370 38
GTIN	4047109081581
Produktų klasė	24I

Aprašymas

Modelis:

- Dinamiškas balansavimas šliaužiklio pagalbaapdirbimui maksimaliais sūkais.
- Modulinis sistemos surinkimas.
- Tikslus reguliavimas be papildomo suspaudimo.
- Su ABS® jungtimi didžiausiam tvirtinimo tikslumui.
- Greitas pirminis suregulavimas reguliuojant ištekimo peilį.
- Tikslus aušinimo skysčio padavimas tiesiai į plokštelės pjovimo briauną.
- Matmens nustatymas µm ribose, tikslaus nustatymo diapazone 0,25–0,6 mm Ø-yje, priklausomai nuo sūkių skaičiaus.
- Tikslus reguliavimo žingsnis po 0,002 mm Ø-yje.
- Tikslus suveikimas – be problemų galima reguliuoti ir nuskaityti be Nonijaus.

Paskirtis:

komplektuojama su tilteliu Nr. 238372.

Pastaba:

Papildomi peilių laikikliai, pvz., grįžtamajam apdirbimui ir su kitais kampais = 15°, 30°, 45° ir t. t., pristatomi per trumpą laiką.

Keičiamą tiltelį, plokštelės laikiklį ir keičiamas pjovimo plokšteles prašome užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Ratas Ø D2 apdirbimas pirmyn	Ø-3,2 mm
Ašmenų laikiklis	238374 38-50

maksimalus sūkių skaičius	31000 min ⁻¹
Tikslus reguliavimas Ø	0,4 mm
Mažiausias Ø D _{min}	38
ABS® koto Ø D _s	32
Keičiamas tiltelis	238372 38; 50
Suklio ribos Ø	38 - 63 mm
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	Skersinis grėžimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Grąžto panaudojimas	įkypas išėjimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Priedai

KOMET® plokštelės laikiklis 90°, skirtas
M03Speedapdirbimui pirmyn Tinka M03 dydžiui 38-50

238374 38-50