


**VNGA 160408, PT600M, Pritaikymo sritis: GG****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	255857 GG
GTIN	4960664546688
Produktų klasė	25F

Aprašymas**Modelis:**

MEGACOAT dengtos keraminės keičiamos plokštelės.

Kietlydinys: PT600M

Nuožula: T02025

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 550 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pastūma f	0,15 - 0,4 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pritaikymo sritys	Ketus
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Nuožula	T02025
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 550 m/min
Kietlydinys	PT600M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	Keramika
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VNGA 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto pavadinimo požymis	PT600M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui