

**TNGA 160404, PT600M, Pritaikymo sritis: GG****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	255842 GG
GTIN	4960664546350
Produktų klasė	25F

**Aprašymas****Modelis:**

**MEGACOAT** dengtos keraminės keičiamos plokštelės.

Kietlydinys: PT600M

Nuožula: T02025

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 150 - 550 m/min

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f$	0,15 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Nuožula	T02025
Pritaikymo sritys	Ketus
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 550 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Kietlydinys	PT600M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Keramika
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNGA 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto pavadinimo požymis	PT600M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui