

KOMET

KOMET® plokštelės laikiklis 90°, skirtas M03Speed apdirbimui pirmyn, Tinka M03 dydžiui: 62-82

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	238374 62-82
GTIN	4047109024922
Produktų klasė	24I

Aprašymas**Pastaba:**

Tinka naudoti tik kartu su keičiamu tilteliu Nr. 238372.

Iškyšos ilgis L₁: 103 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: TOHX 0902..

Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys: 239653 8IP4

Keičiamas tiltelis: 238372 62; 82

Techninis aprašymas

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TOHX 0902..
tinka dydžiui M03	62–82
Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys	239653 8IP4
Iškyšos ilgis L ₁	103 mm
Keičiamas tiltelis	238372 62; 82
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP4

239653 8IP4