

KOMET

KOMET® plokštelės laikiklis 90°, skirtas M3Speed apdirbimui pirmyn, Tinka M03 dydžiui: 100-166

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	238374 100-166
GTIN	4047109025172
Produktų klasė	24I

Aprašymas**Pastaba:**

Tinka naudoti tik kartu su keičiamu tilteliu Nr. 238372.

Iškyšos ilgis L₁: 106 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: TOHX 0902..

Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys: 239653 8IP4

Keičiamas tiltelis: 238372 100; 128; 166

Techninis aprašymas

tinka dydžiui M03	100–166
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TOHX 0902..
Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys	239653 8IP4
Iškyšos ilgis L ₁	106 mm
Keičiamas tiltelis	238372 100; 128; 166
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP4

239653 8IP4