

**SNGA 120412, PT600M, Pritaikymo sritis: HART****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 255832 HART   |
| GTIN             | 4960664546022 |
| Produktų klasė   | 25F           |

**Aprašymas****Modelis:**

**MEGACOAT** dengtos keraminės keičiamos plokštelės.

Kampo spindulys: 1,2 mm

Kietlydinys: PT600M

Nuožula: S02025

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 0,9 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 200 m/min

**Techninis aprašymas**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Kampo spindulys    | 1,2 mm          |
| Pjovimo sąlygos    | nepertraukiamas |
| Pjūvio gylis $a_p$ | 0,1 - 0,9 mm    |
| Nuožula            | S02025          |
| Pritaikymo sritys  | KIETAS          |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Pastūma f                                     | 0,1 - 0,25 mm/aps,                |
| Kietlydinys                                   | PT600M                            |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 80 - 200 m/min                    |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka          | Pusiau glotnūs apdirbimas         |
| Ašmenys                                       | Keramika                          |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas     | SNGA 120412                       |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius            | 8                                 |
| Produkto pavadinimo požymis                   | PT600M                            |
| Produkto rūšis                                | keičiamosios plokštelės tekinimui |