

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250018 25/16
GTIN	4045197654311
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	16 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Atraminė plokštelė	259031 35
Svirties varžtas	259018 11
Spyruoklių rinkinys	259044 6
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 4
Galvutės ilgis L ₁	33 mm
Svirtis	259015 12
Koto dydis	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1606..
Laikiklio ISO kodas	PCLNR/L 2525M16
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 4	259047 4
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 6	259044 6
Svirties varžtas Tipas 11	259018 11
Svirtis Tipas 12	259015 12
Atraminė plokštelė Tipas 35	259031 35