

**CNGA 120412, PT600M, Pritaikymo sritis: HART****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	255810 HART
GTIN	4960664545551
Produktų klasė	25F

Aprašymas**Modelis:**

MEGACOAT dengtos keraminės keičiamos plokštelės.

Kietlydinys: PT600M

Nuožula: S02025

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 0,9 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 200 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pritaikymo sritis	KIETAS
Nuožula	S02025

Pjūvio gylis a_p	0,1 - 0,9 mm
Kietlydinys	PT600M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	Keramika
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNGA 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto pavadinimo požymis	PT600M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui