

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250017 20/12
GTIN	4045197649898
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	12 mm
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259035 2
Varžtas atraminei plokštei	259025 10
Laikiklio ISO kodas	DCLNR/L 2020K12
Koto dydis	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Atraminė plokštelė	259031 2
Bendras ilgis L	125 mm
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Spaustukas Tipas 2	259035 2
Atraminė plokštelė Tipas 2	259031 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Varžtas atraminei plokštei Tipas 10	259025 10
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500